




## [CANON AUTO REF R-30 AUTOREFRACTORMETER - AUTOREFRAKTOMETER](#)

SKU: S062024

~~2.222,00 €~~ **1.499,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

**Canon Auto ref R-30 Autorefractormeter** ist ein hochpräzises, automatisches Gerät zur schnellen und zuverlässigen Bestimmung der Refraktionswerte des Auges. Es bietet eine benutzerfreundliche Bedienung und liefert genaue Messergebnisse zur Unterstützung der optimalen Brillenglasbestimmung.



---

Categories: [Ophthalmologie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Canon Auto ref R-30 Autorefractormeter** ist ein hochmodernes, präzises Messinstrument zur schnellen und zuverlässigen Bestimmung der Refraktionswerte des menschlichen Auges. Entwickelt für den professionellen Einsatz in Augenarztpraxen, Optometriezentren und Kliniken, bietet dieses Gerät eine effiziente Lösung zur objektiven Messung von Fehlsichtigkeiten wie Myopie, Hyperopie und Astigmatismus.

### Technische Merkmale und Funktionen:

- **Automatische Messung:** Das Autorefraktormeter führt Messungen vollautomatisch durch, was die Handhabung erleichtert und Messfehler minimiert.
- **Schnelle Ergebnisse:** Innerhalb weniger Sekunden werden präzise Refraktionsdaten ermittelt, die eine zügige Patientenuntersuchung ermöglichen.
- **Hohe Genauigkeit:** Die fortschrittliche optische Technologie sorgt für exakte Messwerte, die als Grundlage für



die Brillen- oder Kontaktlinsenbestimmung dienen.

- **Ergonomisches Design:** Das kompakte und benutzerfreundliche Gerät ist leicht zu bedienen und passt optimal in jede Praxisumgebung.
- **Vielseitige Anwendung:** Geeignet für Patienten aller Altersgruppen, inklusive Kinder und ältere Menschen.
- **Datenausgabe und Schnittstellen:** Ermöglicht den einfachen Export der Messergebnisse über Schnittstellen wie USB oder LAN zur weiteren Analyse oder zur Übertragung in Praxisverwaltungssysteme.

#### **Vorteile für den Anwender:**

- **Zeitersparnis:** Automatisierte Abläufe reduzieren den Zeitaufwand pro Untersuchung erheblich.
- **Patientenkomfort:** Die berührungslose Messung ist angenehm und stressfrei für den Patienten.
- **Zuverlässige Diagnostik:** Präzise und reproduzierbare Messergebnisse erhöhen die Qualität der augenoptischen Versorgung.
- **Einfache Integration:** Durch standardisierte Schnittstellen lässt sich das Gerät problemlos in bestehende Praxisabläufe integrieren.

Das **Canon Auto ref R-30** Autorefractormeter ist somit ein unverzichtbares Instrument für alle Fachkräfte im Bereich der Augenheilkunde und Optometrie, die Wert auf Effizienz, Präzision und Patientenfreundlichkeit legen.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

