



MELAG INCUBAT 85 BRUTSCHRANK **(INKUBATOR)**

SKU: AH032015

Melag 80 / / 230V / 50-60Hz / 140W

Innen-Abmessungen Ca 15 x 30 x 16 cm (Tiefe)

Außen Abmessungen Ca 27 x 42 x 18 cm (Tiefe)

Leistung: 140 W, 50 Hz, 230 V

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Inkubatoren und Reanimation](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Normal

0

21



false

false

false

DE

X-NONE

X-NONE

```
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normale Tabelle";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri", "sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}
```

Melag 80 / / 230V / 50-60Hz / 140W

Innen-Abmessungen Ca 15 x 30 x 16 cm (Tiefe)

Außen Abmessungen Ca 27 x 42 x 18 cm (Tiefe)

Leistung: 140 W, 50 Hz, 230 V

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand



Artikel-Standort. Hamburg

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile.	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

