



PANASONIC AG-MD830 VCR

SKU: 04-032014 //

199,00 €

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Panasonic

AG-MD830 VCR

Zustand: gebraucht, gut

Audiofrequenzbereich: 20 Hz - 20kHz (Hi-Fi Audio); 50Hz- 10kHz (Normal)

Lautstärkeumfang: 90dB (Hi-fi Audio)

Netzanschluss: 120 V AC, 50/60Hz

Leistungsaufnahme: 35 W

Televisionssystem: El A Standard, NTSC Farbsignal (525 Zeilen; 60 Felder)

Modulationssystem: Luminanz: FM-Azimut-Aufnahme,

Farbsignal: Umgerechnet Hilfsträgerphase Timeshift-Aufnahme

Audiotracks/ System / Recording Format: 2 Tracks (Hi-fi Audio); 2 Spuren (Normal)

Videoformat: S-VHS; VHS Tape

Aufnahme/Wiedergabezeit: 120 Min (2Std) Mit NV-T120



Video Input: 1,0 Vp-p, 75 Ohm unsymmetrisch
Viedeo Output: 1,0 Vp-p, 75 Ohm unsymmetrisch
Horizontale: Auflösung: S-VHS: mehr als 400 Zeilen (monochrom/Farbe)
VHS: 240 Linien (Farbe)
Signal-to-Noise Ratio (Video): VHS: Mehr als 47dB (S/W)
mehr als 46 dB (Farbe)
Audio Linien-Eingang: Input: -8dBv, 47 kOhm unsymmetrisch,
Output: -8dBv, 600 Ohm, unsymmetrisch
Mic-Eingang: 4.7k Ohm, unsymmetrisch
Audio Monitor-Ausgang: -8dBv, 600 Ohm, unsymmetrisch
Kopfhörer-Ausgang: -60dBv ~-20dBv, 8 Ohm, unsymmetrisch
Abmessung (BxHxT): 27 x 13,1 x 36,5 cm

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

